



## 5-fach Ampel

Signalampel zur aktuellen Zustandsanzeige der Reinigungsanlage.

Artikelnummer: 0905AQ-10ST5



### Anwendung

Mit der Signalampel wird der Zustand der Reinigungsanlage (z.B. in größeren Produktionshallen) auch auf einige Entfernung angezeigt, was die Effektivität der Maschine bzw. des Prozessablaufs erhöht, da dadurch ungewollte Stillstandszeiten zwischen den Arbeitsgängen leichter vermieden werden können.

Folgende Funktionen werden über die Signalampel angezeigt:

- Standby der Anlage
- Reinigen
- Nachspülen
- Trocknen
- Warnung
- Störung

### Kompatibilität

■	AQUBE® LH5
■	AQUBE® LH6
■	AQUBE® LH7
■	AQUBE® XH6
■	AQUBE® XH7
■	AQUBE® XH7 TZD
■	AQUBE® XH9
■	AQUBE® XV7
■	AQUBE® XV9
■	AQUBE® MH6
■	AQUBE® MH7
■	AQUBE® MH7 TZD
■	AQUBE® MH9
■	AQUBE® MV3 ONE
■	AQUBE® MV8 sTWIN
■	AQUBE® MV9 QUAD
■	PSE LH5
■	PSE LH6
■	PSE LH7
■	PSE MH6
■	PSE MH7
■	PSE MV8 TWIN
■	PSE 300 MV3 XL
■	PSE 300 MV3 XXL
■	PSE 300 MV3 ONE
■	PSE 300 VL
■	PSE 300 VS
■	PSE 300 HD
■	AF 04
■	AF 20
■	AF30
■	AF75

Standard im System

Option ab Werk

Kundenseitig nachrüstbar

Nicht kompatibel