



FUNKTIONSPAKET

# Auto Reingerüberwachung



Inline / online Reiniger-Konzentrationsüberwachung / Refraktionsmessung (Messskala Prozent brix / % brix), um zu gewährleisten, dass das Reinigungsmedium optimal (nicht über- oder unterkonzentriert) eingestellt ist.

Artikelnummern:

- 0905OP51-35OCM (AQUBE® xx5 Systeme)
- 0905OP71-35OCM (AQUBE® xx7 Systeme)
- 0905OP33-35OCM (AQUBE® MV3 ONE)
- 0905OP81-35OCM (AQUBE® MV8 sTWIN)
- 0905OP91-35OCM (AQUBE® xx9 Systeme)

## Anwendung

Zur exakten Einstellung der Konzentration des Reinigungsbades in Verbindung mit einer automatischen Nachdosierung misst der **kolb** inline / online brix-Monitor automatisch den Brechungsindex des Reinigungsmediums und reagiert, wenn es zu hoch oder zu niedrig konzentriert ist.

Sollte das Reinigungsgemisch zu hoch konzentriert sein, wird über die serienmäßige automatische Nachdosierung dem Reinigungstank (TA) entsprechend der eingestellten Prozessvorgaben des Betreibers Wasser beigemischt.

Bei einer Unterkonzentrierung des Reinigungsmediums erfolgt eine automatische Steuerung der Reiniger-Nachdosierung im Reinigungstank (TA) zur Erreichung des entsprechend der Prozessvorgaben des Betreibers eingestellten Refraktionswertes.

### Kompatibilität

<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® LH5
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® LH7
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® XH5
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® XH7
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® XH9
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® MH5
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® MH7
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® MH9
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® MV3 ONE
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® MV8 sTWIN
<input checked="" type="checkbox"/>	AQUBE® MV9 QUAD
<input type="checkbox"/>	PSE LH5
<input type="checkbox"/>	PSE LH7
<input type="checkbox"/>	PSE MH5
<input type="checkbox"/>	PSE MH7
<input type="checkbox"/>	PSE MV8 TWIN
<input type="checkbox"/>	PSE 300 2VL
<input type="checkbox"/>	PSE 300 2VL-XL
<input type="checkbox"/>	PSE 300 VL
<input type="checkbox"/>	PSE 300 2HD
<input type="checkbox"/>	PSE 300 HD
<input type="checkbox"/>	AF 20
<input type="checkbox"/>	AF30
<input type="checkbox"/>	AF75

### Funktionspaket - Komponenten

- brix Monitoreinheit / Inline Refraktometer (Funktionsartikel)
- SPS Modul (Lese- / Auswerteinheit) (Funktionsartikel)
- Konzentration-Messeinheit mit  $\mu$ S-Leitwert-Messzelle (Funktionsartikel)

HINWEIS: Einzeloptionen und Zubehöre sind separat bestell- und rüstbar, Funktionsartikel sind exklusive Bestandteile eines Funktionspakets.

Standard im System

Option ab Werk

Nachrüstbar

Nicht kompatibel